

Fiche technique du produit

Spécifications



Régulateur automatique de tension APC Line-R 600 VA, prises Schuko, 230 V

LE600-RS

! La production de ce produit a été arrêtée le: 10 jui. 2022

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Présentation

Présentation Le régulateur de tension automatique fournit un niveau de tension standard pour plusieurs types d'équipement dont les besoins en alimentation atteignent 600 W ou 600 VA. La tension est convertie de façon continue en tension nominale de 220/230/240 V (en fonction du paramétrage) et la tension d'entrée varie entre 160 et 300 V

Lead Time Généralement disponible en stock

Principales

Tension D'Entrée Principale 230 V

Autre Tension D'Entrée 220 V
240 V

Tension De Sortie Principale 230 V

Autre Tension De Sortie 220 V
240 V

Puissance Nominale En W 600 W

Puissance Nominale En Va 600 VA

Type De Connexion Entrée Schuko CEE 7/7P

Longueur De Câble 2,00 m

Equipement Fournis Manuel utilisateur

Batteries & durée de fonctionnement

Batteries Pré-Installées 0

Créneau De Batterie Vide 0

Physique

Hauteur 11,8 cm

Largeur 21,4 cm

Profondeur 14,8 cm

Poids Du Produit 3,1 kg

Montage Préconisé No preference

Mode D'Installation Non montable en rack

Deux Poteaux Montables 0

Compatible Usb No

Entrée

Fréquence Du Réseau	47...63 Hz
Limites De La Tension D'Entrée	160...290 V
Courant Commuté	4 A

Sortie

Puissance Configurable Max. (Watts)	600 W
-------------------------------------	-------

Conformité

Certifications Du Produit	GOST
---------------------------	------

Environnement

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	0...45 °C
Humidité Relative	0...95 %

Parasurtenseur et filtrage

Taux D'Énergie De Surintensité	300 J
--------------------------------	-------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	17,6 cm
Largeur De L'Emballage 1	27,3 cm
Longueur De L'Emballage 1	20,7 cm
Poids De L'Emballage 1	3,093 kg
Scc14	10731304290381

Garantie contractuelle

Garantie	2 ans, réparation ou remplacement
----------	-----------------------------------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Directive Rohs Ue

En cours d'investigation

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
