

Ficha técnica del producto

Especificaciones



K60 - Termomagnética - K60 - 3P + N - 25A - Curva C

11179

Principal

Gama De Producto	K60
Tipo De Producto O Componente	Disyuntor en miniatura
Nombre Corto Del Dispositivo	K60
Aplicación Del Dispositivo	Distribución Eléctrica Residencial y Comercial
Número De Polos	3P + N
Número De Polos Protegidos	3
Posición De Polo De Neutro	Izquierda
Corriente Nominal	25 A
Tipo De Red	CA
Tipo De Unidad De Control	Térmico-magnético
Código De Curva De Disparo Ins	C

Complementario

Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tensión Asignada De Empleo	230 V CA 50/60 Hz
Tipo De Control	Palanca de conmutación
Señalización Local	Indicación encendido/apagado
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Perfil DIN simétrico de 35 mm
Longitud De Pelado De Cable	14 mm
Par De Apriete	4 N.m

Entorno

Altitud Máxima De Funcionamiento	2000 m
----------------------------------	--------

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 Meses
---------------------	----------