

Ficha técnica del producto

Especificaciones



MTP/F CASSETTE 24XLC OM3 REVERSED

ACTMMOT24RF

Principal

Range of product	Actassi
Tipo de producto o componente	Módulo de bobinado óptico
Color	Cassette ((*)): negro

Complementario

Destino del producto	Empty fibre optic panel ((*))
Polaridad	Pair flipped Reversed
Número de puertos serie	24
Rendimiento de la fibra	OM3
Número de conectores	24 LC conector(es)
Material	Chapa metál.: cassette ((*))
Longitud	136 mm
Ancho	39,5 mm
Profundidad	104,5 mm
País objetivo	Asia Pacific.

Entorno

Temperatura ambiente de almacenamiento	-20...60 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-20...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	477,3 g
Paquete 1 Altura	4,7 cm
Paquete 1 ancho	18,5 cm
Paquete 1 Largo	19 cm

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)