

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cablecanal de Superficie 100x45 sin Adhesivo x 2m Blanco Dexson

DXN10011

Certificado : DC-E-S26-036.2 (C3) - IRAM

Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de producto o componente	Trunking
Presentación del dispositivo	Con cubierta
Equipo proporcionado	Sin adhesivo
Color	Blanco

Complementario

Dimensión de trunking	100 x 45 mm
Compartimentado	1 compartimiento
Modo de fijación	Fijado mediante tornillo Adhesivo
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Longitud	2000 mm
Ancho	100 mm
Alto	45 mm

Entorno

Retardancia al fuego	Media pensión conforme a UL 94 Autoextinguible
Normas	IEC 61084-2-1 UL 1595
Características ambientales	Resistente al lubricante Resistente al aceite Resistente al impacto
Grado de protección IP	IP42

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Weight	1,753 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
-----------------------------	------------------------

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Conforme con REACh sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
----------------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)