

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cablecanal de Superficie 10x10 con Adhesivo x 2m Dexson

DXN10021

Certificado : DC-E-S26-036.2 (C3) - IRAM

Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de producto o componente	Mini trunking
Presentación del dispositivo	Con cubierta
Equipo proporcionado	Adhesivo
Color	Blanco (RAL 9003)
Cantidad por juego	1

Complementario

Dimensión de trunking	10 x 10 mm
Compartimentado	1 compartimiento
Modo de fijación	Adhesivo Fijado mediante tornillo
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Longitud	2000 mm
Ancho	10 mm
Alto	10 mm

Entorno

Retardancia al fuego	Media pensión conforme a UL 94 V0 Autoextinguible M1 conforme a UNE 23727
Normas	IEC 61084-2-1 UL 1565
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...50 °C
Características ambientales	Resistente al lubricante Resistente al aceite Resistente al impacto
Grado de protección IP	IP42
Protección IK (Tabular)	IK07

Unidades de embalaje

Package 1 Weight	0,119 kg
Package 1 Height	1,000 mm

Package 1 Width	1,000 mm
Package 1 Length	1,000 mm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)