

Ficha técnica del producto

Especificaciones



CABLECANAL SUP 20X12 S/ADH X 2MTS

DXN10041

Principal

Gama de producto	Dexson
Tipo de producto o componente	Mini trunking
Presentación del dispositivo	Con cubierta
Equipo proporcionado	Sin adhesivo
Color	Blanco (RAL 9003)
Cantidad por juego	1

Complementario

Dimensión de trunking	20 x 12 mm
Compartimentado	1 compartimiento
Modo de fijación	Fijado mediante tornillo
Material	PVC (cloruro de polivinilo)
Longitud	2000 mm
Ancho	20 mm
Alto	12 mm

Entorno

Retardancia al fuego	Media pensión conforme a UL 94 V0 Autoextinguible M1 conforme a UNE 23727
Normas	IEC 61084-2-1 UL 1565
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...50 °C
Características ambientales	Resistente al lubricante Resistente al impacto Resistente al aceite
Grado de protección IP	IP42
Protección IK (Tabular)	IK07

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1

Package 1 Weight 0,201 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible Producto verde premium

Reglamento REACH [Declaración de REACH](#)

Conforme con REACH sin SVHC Sí

Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Sin metales pesados tóxicos Sí

Sin mercurio Sí

Normativa de RoHS China [Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Información sobre exenciones de RoHS Sí

Comunicación ambiental [Perfil ambiental del producto](#)

Garantía contractual

Periodo de garantía 18 Meses

Reemplazo(s) recomendado(s)