



❗ Discontinuado

Situación comercial

Discontinuado el: 23 enero 2021

Fuera de servicio el: 23 enero 2021

NSYS3HF12830P no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.

Principal

Distancia	Espacial
Nombre del producto	Spacial S3HF
Application	Aplicación industrial
Category	Caja compacta
Altura nominal del armario	1200 mm
Ancho nominal de la caja	800 mm
Profundidad nominal del recinto	300 mm
Tipo de puerta	Plano
Tipo de placa de montaje	Sin placa de montaje
Tipo de placa prens	Sin placa de prensaestopas
Tipo de accesorio de instalación	Montaje en la pared
Composición del dispositivo	1 cuerpo 1 puerta con cierre

Complementario

Body type	Cuerpo de una sola pieza
Número de puertas	Cara frontal: 1 puerta(s)
Tipo de bloqueo	Bloqueo de 3 puntos, barra doble de 3 mm
Accesibilidad para la operación	Frente
Piezas extraíbles	Door by hinges
Material	Cuerpo: aluzinc
Acabado de la superficie	Polvo de epoxi-poliéster
Color	Grey (RAL 7035)
Normas	IEC 60529
Peso del producto	68 kg

Entorno

Compatibilidad electromagnética	Inmunidad EMC
---------------------------------	---------------

Grado de protección IP	IP55
Grado de protección IK	IK10 conforme a IEC 62262

Packing Units

Paquete 1 Peso	68,000 kg
Paquete 1 Altura	1200,000 mm
Paquete 1 ancho	800,000 mm
Paquete 1 Largo	300,000 mm

Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto