

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Caja industrial alta tr PC 341x291x168

NSYTBP342916HT

Principal

Gama	Thalassa
Nombre Del Producto	Thalassa TBP
Aplicación Del Dispositivo	Multiuso
Category	Caja para uso industrial
Altura	341 mm
Ancho	291 mm
Profundidad	168 mm
Altura Interna	325 mm
Anchura Interna	275 mm
Profundidad Interna	160 mm
Montaje De Armario	Montaje en pared
Composición Del Dispositivo	1 cuerpo 1 cubrir 4 tornillo de cubierta
Tipo De Cuerpo	Moldeado de una pieza
Tipo De Tapa Frontal	Cubierta transparente alta
Fijación De Cubierta	Tornillos de plástico
Tipo De Bloqueo	Tornillo imperdible Plano área sellada exterior
Piezas Extraíbles	Tapa mediante tornillos imperdibles

Complementario

Material	Polycarbonato
Color	Gris (RAL 7035) Transparente
Estándares	UL 508 A IEC 62208
Certificaciones De Producto	TÜV UL
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II
Ubicación De Montaje	Exterior (con caja de montaje Deckhead)
Peso Del Producto	1,94 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP66 conforme a NEMA 4.4X
------------------------	---------------------------

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ik	IK08 conforming to IEC 62262
Resistencia Al Fuego	960 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...60 °C
Operating Temperature	-25...80 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,0 cm
Paquete 1 Ancho	30,0 cm
Paquete 1 Longitud	36,0 cm
Paquete 1 Peso	1,924 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	3
Paquete 2 Altura	40,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	6,84 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	PAM
Número De Unidades En El Paquete 3	75
Paquete 3 Altura	216,0 cm
Paquete 3 Ancho	100,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	186,8 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad de un producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil