

Produktdatenblatt

Spezifikationen



AMIGO Mauerkasten, 1-reihig, HW

A12HWX

⚠ Eingestellt am: 10.10.2022

EAN Code: 4015153705197

⚠ Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Produktmarke	ABN
Baureihe	AMIGO
Produkt- Oder Komponententyp	Wandgehäuse
Breite	344 mm
Höhe	306 mm
Tiefe	99 mm
Anzahl An 18-Mm-Modulen Pro Reihe	12
Anzahl An Horizontalen Reihen	1
Geliefertes Zubehör	1 x Gipsplatten-Montagekit
Art Der Tür	Ohne

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Einbau
Montagehalterung	Hohlwand
9-Mm-Raster	24
Gesamtzahl Der 18-Mm-Module	12
Gehäusematerial	Selbstverlöschender Kunststoff
Farbe	Weiß (RAL 9016)

Montage

Schutzart (Ip)	IP30
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...35 °C
Normen	DIN EN 60670-24

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	32,1 cm
Vpe 1 Breite	35,1 cm
Vpe 1 Länge	10,5 cm

Vpe 1 Gewicht	0,85 kg
Vpe 2 Art	P12
Vpe 2 Menge	72
Vpe 2 Höhe	80,0 cm
Vpe 2 Breite	80,0 cm
Vpe 2 Länge	120,0 cm
Vpe 2 Gewicht	73,2 kg

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
