

Produktdatenblatt

Spezifikationen



AMIGO Mauerkasten, 2-reihig, UP

A24UPX

⚠ Eingestellt am: 31.12.2022

⚠ Der Service wird eingestellt am: 13.06.2023

EAN Code: 4015153705166

⚠ Lieferbar solange
Restbestände vorhanden

Hauptmerkmale

Produktmarke	ABN
Baureihe	AMIGO
Produkt- Oder Komponententyp	Wandgehäuse
Breite	344 mm
Höhe	431 mm
Tiefe	99 mm
Anzahl An 18-Mm-Modulen Pro Reihe	12
Anzahl An Horizontalen Reihen	2
Geliefertes Zubehör	1 x Gipsplatten-Montagekit
Art Der Tür	Ohne

Zusatzmerkmale

Gehäusemontage	Einbau
Montagehalterung	Beton
9-Mm-Raster	48
Gesamtzahl Der 18-Mm-Module	24
Gehäusematerial	Selbstverlöschender Kunststoff
Farbe	Weiß (RAL 9016)

Montage

Schutzart (Ip)	IP30
Überspannungskategorie	II
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-20...35 °C
Normen	DIN EN 60670-24

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	10,5 cm
Vpe 1 Breite	35,5 cm
Vpe 1 Länge	48,0 cm

Vpe 1 Gewicht

1,092 kg

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
