

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Zeitrelais iRTA, Ansprechverzögerung, 24-240VAC, 24VDC

A9E16065

EAN Code: 3606480377419

Hauptmerkmale

Geräteanwendung	Zeitverzögerungsrelais
Zeitverzögerungsfunktion	Einschaltverzögerungen einer Last
Baureihe	Acti9
Produktname	IRT
Kurzbezeichnung Des Geräts	iRTA
Zusammensetzung Der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt

Zusatzmerkmale

[Ie] Betriebsbemessungstrom	8 A bei 250 V AC 8 A bei 250 V DC 0,01 A bei 5 V DC
Impulsdauer	> 100 ms
Lokale Signalisierung	LED, Blitzlicht für Zeitverzögerung LED grün für Strom EIN
Typ Einstellung	Drehknopf: Konfiguration Zeitverzögerung
Zeitverzögerungsbereich	0,1 - 360000 s
Genauigkeitsfehler	+/- 10 %
Wiederholungsgenauigkeit	+/-0,5 %
[Uc] Steuerkreisspannung	24 - 240 V AC 50/60 Hz 24 V DC
[Uh,Nom] Bemessungsbetriebsspannung	24 - 240 V AC bei 50/60 Hz 24 V DC
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-Mm-Raster	2
Höhe	93 mm
Breite	18 mm
Tiefe	72 mm
Produktgewicht	0,065 kg
Farbe	Weiß
Mechanische Lebensdauer	5000000 Zyklen
Elektrische Lebensdauer	AC-1: 100000 Zyklen
Unterspannungsverhalten	100 ms

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anschlüsse - Klemmen	Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 1,5 mm² flexibel mit Kabelende
	Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 1,5 mm² flexibel ohne Kabelende
	Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 2,5 mm² fest mit Kabelende
	Tunnelklemmen für 2 Kabel(n) 2,5 mm² fest ohne Kabelende

Montage

Schutzart (Ip)	IP20
Störfestigkeit Gegen Unterbrechungen	20 ms
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-5...55 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...70 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	2,4 cm
Vpe 1 Breite	7,4 cm
Vpe 1 Länge	10,3 cm
Vpe 1 Gewicht	80 g

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen