

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Drucktaster iPB, 1 Öffner, Taste grau, LED rot 12-48V AC/DC

A9E18039

EAN Code: 3606480088315

Hauptmerkmale

Range Of Product	Acti9
Produktname	Acti 9 iPB
Produkt- Oder Komponententyp	Drucktaste
Kurzbezeichnung Des Geräts	iPB
Normen	IEC 60669-1 IEC 60947-5-1

Zusatzmerkmale

Art Und Zusammensetzung Der Kontakte	1 Ö
[Ie] Betriebsbemessungstrom	20 A
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	250 V AC
Betätigungsart	1 Drucktaste grau
Lokale Signalisierung	LED-Anzeige rot, Lebensdauer 100000 h mit konstanter Beleuchtungsleistung (Verbrauch 0,3 W)
Signalkreissspannung	AC: 12 - 48 V 50/60 Hz DC: 12 - 48 V
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Kompatibilität Von Kammschienen Und Verteilerblöcken	Oben: Clario Oben: Librio Oben: ProDis
9-Mm-Raster	2
Höhe	82 mm
Breite	18 mm
Tiefe	71,5 mm
Farbe	Weiß
Elektrische Lebensdauer	AC-22: 30000 Zyklen AC 50/60 Hz
Anschlüsse - Klemmen	Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel(n) 0,5 mm² fest Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel(n) 0,5 mm² flexibel Versetzter Tunnelanschluss1 Kabel(n) 0,5 mm² flexibel mit Aderendhülse Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² fest Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² flexibel Versetzter Tunnelanschluss2 Kabel(n) 2,5 mm² flexibel mit Aderendhülse
Drahtabisolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Tropentauglichkeit	2
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-35...70 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-40...80 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	8,500 cm
Vpe 1 Breite	2,000 cm
Vpe 1 Länge	8,000 cm
Vpe 1 Gewicht	46,000 g
Vpe 2 Art	BB1
Vpe 2 Menge	12
Vpe 2 Höhe	8,000 cm
Vpe 2 Breite	10,000 cm
Vpe 2 Länge	23,000 cm
Vpe 2 Gewicht	598,000 g
Vpe 3 Art	S03
Vpe 3 Menge	108
Vpe 3 Höhe	30,000 cm
Vpe 3 Breite	30,000 cm
Vpe 3 Länge	40,000 cm
Vpe 3 Gewicht	5,952 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

✓

Quecksilberfrei

✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

✓

Produkt Mit Halogenfreien Kunststoffteilen Und Kabeln

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich