

Produktdatenblatt

Spezifikationen



LED Arbeitsleuchte Thorsman 18W / IP54 / DE / Stoßfest: IK07

IMT33094

⚠ Eingestellt am: 08.02.2022

EAN Code: 3606480880384

⚠ Nicht mehr lieferbar

Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktname	Thorsman 18 LED
Produkt- Oder Komponententyp	Arbeitslampe
Lichtquelle	42 SMD LED 5630 18 W

Zusatzmerkmale

Installationstyp	Außeneinsatz Innenraum
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	100 - 240 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Steckerpol-Konfiguration	2P
Steckernorm	Contour
Lichtfluss	1500 lm
Lebensdauer Der Glühbirne	50000 h
Farbwiedergabeindex	R _a =80
Strahlwinkel	100 °
Kabelisolationsmaterial	Neopren
Material	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) TPE (Thermoplastisches Elastomer)
Elektrische Verbindung	Netzanschlusskabel H05RN-F2x1,0 2 m
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Höhe	200 mm
Breite	200 mm
Tiefe	80 mm
Produktgewicht	0,99 kg
Mögliches Einsatzland	Frankreich Belgien Deutschland

Montage

Umgebungseigenschaften	Staubbeständig Spritzgeschützt
------------------------	-----------------------------------

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Schutzart (Ip)	IP54
Schutzart (Ik)	IK07
Gütesiegel	CE
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...40 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	11 cm
Vpe 1 Breite	21 cm
Vpe 1 Länge	25,5 cm
Vpe 1 Gewicht	1,18 kg

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

- ✓

Frei Von Reach-Svhc
- ✓

Frei Von Giftigen Schwermetallen
- ✓

Quecksilberfrei
- ✓

Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich