

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



Anlasser m. Not-Aus LG1-D, IP 657, 1 Drehr., 5,5kW, Sp. 440V

LG1D122Q716

EAN Code: 3389110653335

## Hauptmerkmale

|                                        |                                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Baureihe                               | TeSys                                                                                              |
| Produktname                            | TeSys LG                                                                                           |
| Kurzbezeichnung Des Geräts             | LG1D                                                                                               |
| Produkt- Oder Komponententyp           | Gekapselter Direktanlasser                                                                         |
| Geräteanwendung                        | Sicherheit                                                                                         |
| Nutzungskategorie                      | AC-3                                                                                               |
| Geräteaufbau                           | Schütz<br>Lasttrennschalter<br>Leistungsschalter                                                   |
| Motorleistung (Kw)                     | 3 kW bei 220/230 V AC 50/60 Hz<br>5,5 kW bei 400/415 V AC 50/60 Hz<br>5,5 kW bei 440 V AC 50/60 Hz |
| Einstellbereich Für Thermischen Schutz | 9...14 A                                                                                           |
| Bemessungsbetätigungsspannungen [Uc]   | 380 V AC 50/60 Hz                                                                                  |
| Betätigungsart                         | Drucktaste Start weiß I<br>Drucktaste AUS schwarz O<br>Drehgriff Not-Halt/Not-Aus rot              |

## Zusatzmerkmale

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Kabeleinführungsnummer | 4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 oben<br>4 Kabeleinführung: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 unten |
| Breite                 | 175 mm                                                                                  |
| Höhe                   | 165 mm                                                                                  |
| Tiefe                  | 165 mm                                                                                  |
| Produktgewicht         | 1,27 kg                                                                                 |

## Montage

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Normen                  | IEC 60947-4-1<br>IEC 60204-1 |
| Produktzertifizierungen | CE<br>UKCA                   |
| Material                | Polykarbonat                 |
| Schutzart (Ik)          | IK07 entspricht IEC 60529    |
| Schutzart (Ip)          | IP55 entspricht IEC 60529    |
| Umgebungseigenschaften  | Standardumgebung             |

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| Vpe 1 Art     | PCE       |
| Vpe 1 Menge   | 1         |
| Vpe 1 Höhe    | 22,500 cm |
| Vpe 1 Breite  | 23,500 cm |
| Vpe 1 Länge   | 26,500 cm |
| Vpe 1 Gewicht | 1,918 kg  |
| Vpe 2 Art     | P06       |
| Vpe 2 Menge   | 12        |
| Vpe 2 Höhe    | 75,000 cm |
| Vpe 2 Breite  | 60,000 cm |
| Vpe 2 Länge   | 80,000 cm |
| Vpe 2 Gewicht | 36,088 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Nachhaltigkeit



Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umwelleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz   RoHS/REACH

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

## Zertifizierungen & Normen

|                             |                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Verordnung            | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                                                                                 |
| Eu-Rohs-Richtlinie          | Konform mit Ausnahmen                                                                                                                             |
| Rohs-Richtlinie Für China   | <a href="#">RoHS-Erklärung für China</a><br>Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.         |
| Umweltproduktdeklaration    | <a href="#">Produktumweltprofil</a>                                                                                                               |
| Weee                        | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | <a href="#">Entsorgungsinformationen</a>                                                                                                          |