



ARGUS Präsenz, Relais 2fach,
polarweiß

MEG5510-1219

EAN Code: 4042811182397

Hauptmerkmale

Baureihe	ARGUS Präsenzmelder
Baureihe	ARGUS
Produktname	Argus
Produkt- Oder Komponententyp	Präsenzmelder
Lasttyp	Halogenlampe: 2000 W, AC Motor: : 1.000 VA, AC Kapazitiv: : 10 A, 140 µF, AC Glühlampe: 2200 W, AC NS-Halogenlampe mit drahtgewickeltem Trafo: : 500 VA, AC Niedervolt-Halogenlampe mit elektronischem Transformator: : 1.050 VA, AC Energiesparlampe: : 100 VA
Farbton	Polarweiß
Farbcode	RAL 9010
Verpackungstyp	Karton

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220/230 V
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Kompatibilität Der Eingänge	Drucktasten und elektronischer Einsatz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220/230 V
Eingangsfunktion	2 externe Auslösung über PL
Anzahl Des Ausgangsstrom	10 A 4 A
Anzahl Der Kanäle	2
Art Der Einstellung	Zeitumstellung Lichtempfindlichkeit einstellbar
Steuerungstyp	Fernsteuerung
Funktion Verfügbar	Master-Funktion
Zeitverzögerung	5 - 120 min 10 s - 30 min
Einstellung Der Lichtstärke	10... 1000 lux
Horizontaler Erkennungswinkel	0...360 °
Erfassungsbereich	Radius: 7 m
Material	PC (Polykarbonat) glänzend
Gehäusevariante	Decke

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montagehöhe	2,5 m
-------------	-------

Montage

Schutzart (Ip)	IP20
----------------	------

Umgebungstemperatur Bei Betrieb	0...25 °C
---------------------------------	-----------

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
-----------	-----

Vpe 1 Menge	1
-------------	---

Vpe 1 Höhe	10,100 cm
------------	-----------

Vpe 1 Breite	14,300 cm
--------------	-----------

Vpe 1 Länge	18,100 cm
-------------	-----------

Vpe 1 Gewicht	272,000 g
---------------	-----------

Vpe 2 Art	CAR
-----------	-----

Vpe 2 Menge	6
-------------	---

Vpe 2 Höhe	19,900 cm
------------	-----------

Vpe 2 Breite	30,400 cm
--------------	-----------

Vpe 2 Länge	40,200 cm
-------------	-----------

Vpe 2 Gewicht	2,002 kg
---------------	----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen