

Produktdatenblatt

Spezifikationen



SFX 304L passendes Edelstahlgehäuse, H2000xB800xT400mm, Scotch Brite®-Oberfläche

NSYSFX20840

EAN Code: 3606480155680

Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial SFX
Gehäusotyp	Mehrzweck
Kategorie	Geeignetes Gehäuse
Nennhöhe	2000 mm
Nennbreite	800 mm
Nenntiefe	400 mm
Produkteinbau	Bodenstehend
Geräteaufbau	1 Struktur 1 Schliesssystem mit Griff: Tür 4 Montageplattenhalterung 1 Kabeleinführungsplatte 1 Tür mit Verstärkungsrahmen

Zusatzmerkmale

Gehäusotyp	Rückwand integriert Einteiliger Aufbau, gefalzt und geschweißt
Türtyp	Einfach
Anzahl Der Türen	Vorderseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	3-Punkte-Verriegelung, Griff mit 5 mm-Doppelschieneneneinsatz
Beschreibung Der Montageplatte	Ohne Montageplatte
Typ Der Durchführungsplatte	Einfach
Zugänglichkeit Für Den Betrieb	Vorne Seite
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Montageplattenhalterung durch Schrauben Kabeleinführungsplatte durch Klipse
Material	Struktur und Tür: Edelstahl 304L Griff: Zamak Scharnier: edelstahlfarben
Oberflächenbeschaffenheit	Gehäuse: Scotch-Brite® brushed Griff: gemalt
Produktgewicht	90 kg

Montage

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Normen	IEC 62208 NEMA 4X
Produktzertifizierungen	UL
Schutzart (Ip)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (Ik)	IK10 entspricht IEC 62262
Umgebungseigenschaften	Korrosiv Spezifische Hygiene

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	51,0 cm
Vpe 1 Breite	85,0 cm
Vpe 1 Länge	214,0 cm
Vpe 1 Gewicht	91,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)



Transparenz RoHS/REACH

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit



Quecksilberfrei



Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Zertifizierungen & Normen

Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich