



Prisma - G & P - Plastron pour 3 ou 4 NSX250 vertical

03243

! La production de ce produit a été arrêtée le: 14 nov. 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Prisma
Gamme De Produits	Prisma G Prisma P
Type De Produit Ou De Composant	Plaque avant
Catégorie D'Accessoire, D'Élément Séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité De Gamme	Prisma Prisma G coffret Prisma Prisma P unité fonctionnelle
Type De Plastron	Découpe
Produit Installé	Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation Easypact: fixe CVS100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation Easypact: fixe CVS100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Easypact: fixe CVS250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation Easypact: fixe CVS250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: kit enfichable NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation Compact: kit enfichable NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: kit enfichable NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - verticale installation Compact: extraire NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation Compact: extraire NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: extraire NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - verticale installation Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - verticale installation Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: kit enfichable NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation Compact: kit enfichable NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: kit enfichable NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - verticale installation Compact: extraire NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation Compact: extraire NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: extraire NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - verticale installation Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : mécanisme moteur - verticale installation

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Description Des Pôles	4 3P: platine de montage support: CVS100...160 verticale installation 3 4P: platine de montage support: CVS100...160 verticale installation 4 3P: platine de montage support: CVS250 verticale installation 3 4P: platine de montage support: CVS250 verticale installation 4 3P: platine de montage support: NSX100...160 verticale installation 3 4P: platine de montage support: NSX100...160 verticale installation 4 3P: platine de montage support: NSX250 verticale installation 3 4P: platine de montage support: NSX250 verticale installation 2 3P: platine de montage support: NSX100...160 verticale installation 2 4P: platine de montage support: NSX100...160 verticale installation 2 3P: platine de montage support: NSX250 verticale installation 2 4P: platine de montage support: NSX250 verticale installation
Position De Montage	Verticale

Complémentaires

Description Du Coffret/Armoire	Coffret posé au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm Armoire - largeur 650 mm profondeur 400 mm
Position Du Raccordement	Linergy FC Connexion directe
Nombre De Modules Verticaux (50 Mm)	5
Normes	EN 61439-2 EN 61439-1
Certifications Du Produit	ASEFA
Matière	Acier
Finition De Surface	Mat Lisse
Traitement De Protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9001)
Hauteur	250 mm
Largeur	500 mm
Poids Du Produit	0,82 kg
Quantité Du Lot	Jeu de 1

Unité Fonctionnelle

650 mm 400 mm Prisma P armoire Easypact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 directe 9
650 mm 400 mm Prisma P armoire Easypact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 directe 9
650 mm 400 mm Prisma P armoire Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 directe 9
650 mm 400 mm Prisma P armoire Easypact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 directe 9
650 mm 400 mm Prisma P armoire Easypact CVS250 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 directe 9
650 mm 400 mm Prisma P armoire Easypact CVS250 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 directe 9
650 mm 400 mm Prisma P armoire Easypact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 directe 9
650 mm 400 mm Prisma P armoire Easypact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 directe 9
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 Linergy FC 6
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 Linergy FC 6
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 directe 8
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 directe 8
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans kit enfichable poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 Linergy FC 7
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans kit enfichable mécanisme moteur verticale 3P 4 Linergy FC 7
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans kit enfichable poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 Linergy FC 7
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans kit enfichable mécanisme moteur verticale 4P 3 Linergy FC 7
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans kit enfichable touche à bascule verticale 3P 4 directe 9
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans kit enfichable touche à bascule verticale 4P 3 directe 9
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans kit enfichable poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 directe 9
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans kit enfichable poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 directe 9
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans kit enfichable mécanisme moteur verticale 3P 4 directe 9
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans kit enfichable mécanisme moteur verticale 4P 3 directe 9
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans extraire touche à bascule verticale 3P 2 directe 8
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans extraire touche à bascule verticale 4P 2 directe 8
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans extraire poignée rotative frontale directe verticale 3P 2 directe 8
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans extraire poignée rotative frontale directe verticale 4P 2 directe 8
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans extraire mécanisme moteur verticale 3P 2 directe 8
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans extraire mécanisme moteur verticale 4P 2 directe 8
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 Linergy FC 6
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur verticale 3P 4 Linergy FC 6
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 Linergy FC 6
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur verticale 4P 3 Linergy FC 6
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 directe 8
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 directe 8
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur verticale 3P 4 directe 8
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans fixe mécanisme moteur verticale 4P 3 directe 8
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans kit enfichable touche   bascule verticale 3P 4 Linergy FC 7
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX100...160 sans kit enfichable touche à bascule verticale 4P 3 Linergy FC 7
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 Linergy FC 7
650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 directe 9

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 directe 9

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans kit enfichable poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans kit enfichable mécanisme moteur verticale 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans kit enfichable poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans kit enfichable mécanisme moteur verticale 4P 3 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans kit enfichable touche à bascule verticale 3P 4 directe 10

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans kit enfichable touche à bascule verticale 4P 3 directe 10

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans kit enfichable poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 directe 10

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans kit enfichable poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 directe 10

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans kit enfichable mécanisme moteur verticale 3P 4 directe 10

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans kit enfichable mécanisme moteur verticale 4P 3 directe 10

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans extraire touche à bascule verticale 3P 2 directe 9

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans extraire touche à bascule verticale 4P 2 directe 9

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans extraire poignée rotative frontale directe verticale 3P 2 directe 9

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans extraire poignée rotative frontale directe verticale 4P 2 directe 9

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans extraire mécanisme moteur verticale 3P 2 directe 9

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans extraire mécanisme moteur verticale 4P 2 directe 9

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans fixe mécanisme moteur verticale 3P 4 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans fixe mécanisme moteur verticale 4P 3 Linergy FC 7

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 directe 9

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 directe 9

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans fixe mécanisme moteur verticale 3P 4 directe 9

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans fixe mécanisme moteur verticale 4P 3 directe 9

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans kit enfichable touche à bascule verticale 3P 4 Linergy FC 8

650 mm 400 mm Prisma P armoire compact NSX250 sans kit enfichable touche à bascule verticale 4P 3 Linergy FC 8

600 mm Prisma G coffret posé au sol Easycompact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm Prisma G coffret mural Easycompact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm Prisma G coffret posé au sol Easycompact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm Prisma G coffret mural Easycompact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm Prisma G coffret posé au sol Easycompact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm Prisma G coffret mural Easycompact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm Prisma G coffret posé au sol Easycompact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm Prisma G coffret mural Easycompact CVS100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm Prisma G coffret posé au sol Easycompact CVS250 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm Prisma G coffret mural Easycompact CVS250 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm Prisma G coffret posé au sol Easycompact CVS250 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm Prisma G coffret mural Easycompact CVS250 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm Prisma G coffret posé au sol Easypact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm Prisma G coffret mural Easypact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm Prisma G coffret posé au sol Easypact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm Prisma G coffret mural Easypact CVS250 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm Prisma G coffret posé au sol compact NSX100...160 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm Prisma G coffret mural compact NSX100...160 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm Prisma G coffret posé au sol compact NSX100...160 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm Prisma G coffret mural compact NSX100...160 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm Prisma G coffret posé au sol compact NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm Prisma G coffret mural compact NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 9

600 mm Prisma G coffret posé au sol compact NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm Prisma G coffret mural compact NSX100...160 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 9

600 mm Prisma G coffret posé au sol compact NSX250 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm Prisma G coffret mural compact NSX250 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm Prisma G coffret posé au sol compact NSX250 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm Prisma G coffret mural compact NSX250 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm Prisma G coffret posé au sol compact NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm Prisma G coffret mural compact NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 11

600 mm Prisma G coffret posé au sol compact NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 11

600 mm Prisma G coffret mural compact NSX250 sans fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 11

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	26,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	52,000 cm
Poids De L'Emballage 1	700,000 g
Type D'Emballage 2	CAR
Nb Produits Dans L'Emballage 2	10
Hauteur De L'Emballage 2	16,600 cm
Largeur De L'Emballage 2	27,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	53,000 cm
Poids De L'Emballage 2	8,300 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	270
Hauteur De L'Emballage 3	65,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	247,200 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

✓ Produit Avec Composants Plastiques
Sans Halogènes

Certifications et normes

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)