

Fiche produit

Spécifications



coffret en saillie Pragma - IP40 - 3 x 13 modules - 90 A - porte transparente

BOXPLUS13311

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 18 oct. 2023

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Pragma
Type De Produit Ou De Composant	Coffret
Type De Coffret	Boîtier de distribution
Largeur	Extérieur: 336 mm
Hauteur	600 mm
Profondeur	143 mm
Nombre De Modules 18Mm Par Rangée	13
Nombre De Rangées Horizontales	3
Équipement Fourni	1 étiquette d'identification 1 kit de repérage 1 bornier 1 obturateur fractionnable
Type De Porte	Transparent

Complémentaires

Installation Du Coffret	Surface
Pas De 9 Mm	26
Nombre Total De Modules De 18 Mm	54
Puissance Dissipée En W	45 W
[In] Courant Assigné D'Emploi	90 A
Type De Rail	DIN
Entrée De Câble	Câble ou tube Plaques amovibles Plaques découpées Jonction
Nombre De Borniers	1 terre (quick) avec 22 départs
Départs Du Bornier Répartiteur	2 x 25 mm² pour terre 20 x 6 mm² pour terre
Matière Du Coffret	Partie arrière: techno plastique Porte: techno plastique Face avant: techno plastique
Couleur	Porte: fumé Coffret: blanc Face avant: blanc (RAL 9016)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Tenue Au Feu	Partie arrière: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11 Face avant: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11 Porte: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11
Degré De Protection Ip	IP40 avec porte
Degré De Protection Ik	IK09 avec porte
Température De Fonctionnement	-25...60 °C
Normes	EN 61439-1 IEC 60695-2-11 IEC 61439-3
Labels Qualité	CEBEC

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	19,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	42 cm
Longueur De L'Emballage 1	67 cm
Poids De L'Emballage 1	4,833 kg

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises