

# Fiche produit

Spécifications



## coffret en saillie Pragma - IP40 - 3 x 24 modules - 160 A

BOXPLUS24310

! La production de ce produit a été arrêtée le: 26 janvier 2022

! Ce produit n'est plus fabriqué.

### Principales

Gamme	Pragma
Type de produit ou de composant	Coffret
Type de coffret	Boîtier de distribution
Largeur	Extérieur: 550 mm
Hauteur	600 mm
Profondeur	148 mm
Nombre de modules 18mm par rangée	24
Nombre de rangées horizontales	3
Équipement fourni	1 étiquette d'identification 1 kit de repérage 1 bornier 1 obturateur fractionnable
Type de porte	Sans

### Complémentaires

Installation du coffret	Surface
Pas de 9 mm	48
Nombre total de modules de 18 mm	72
Puissance dissipée en W	76 W
[In] courant assigné d'emploi	160 A
Type de rail	Multifix
Entrée de câble	Plaques amovibles Plaques découpées Câble ou tube Jonction
Nombre de borniers	1 terre (quick) avec 35 départs
Départs du bornier répartiteur	2 x 25 mm <sup>2</sup> pour terre 32 x 6 mm <sup>2</sup> pour terre 1 x 50 mm <sup>2</sup> pour terre
Matière du coffret	Partie arrière: techno plastique Face avant: techno plastique Partie arrière: métal

Face avant: métal

**Couleur** Coffret: blanc  
Face avant: blanc (RAL 9016)

## Environnement

**Tenue au feu** Face avant: 750 °C conforme à IEC 60695-2-11  
Partie arrière: 750 °C conforme à IEC 60695-2-11  
Porte: 650 °C conforme à IEC 60695-2-11

**Degré de protection IP** IP40 avec porte

**Degré de protection IK** IK09 avec porte

**Température de fonctionnement** -25...60 °C

**Normes** IEC 60695-2-11  
EN 61439-1  
IEC 61439-3

**Labels qualité** CEBEC

## Unités de conditionnement

**Type d'emballage 1** PCE

**Nb produits dans l'emballage 1** 1

**Hauteur de l'emballage 1** 15,5 cm

**Largeur de l'emballage 1** 63,5 cm

**Longueur de l'emballage 1** 68,0 cm

**Poids de l'emballage 1** 9,0 kg

## Caractéristiques environnementales

**Régulation REACH** [Déclaration REACH](#)

**Sans SVHC REACH** Oui

**Directive RoHS UE** Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  
[Déclaration RoHS UE](#)

**Sans métaux lourds toxiques** Oui

**Sans mercure** Oui

**Régulation RoHS Chine** [Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

**Information sur les exemptions RoHS** [Oui](#)

## Garantie contractuelle

**Garantie** 18 months

## Remplacement(s) recommandé(s)

La référence BOXPLUS24310 est remplacée par :

1x



PrismaSeT XS - coffret en saillie - 3 rangées - 24M - porte pleine - blanc  
LVSXL324