

Fiche produit

Spécifications



Mureva Tube GT - embouts mâle de conduit GT - diam. 50 mm - gris

IMT40350

! La production de ce produit a été arrêtée le: 23 juil. 2021

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme De Produit	Mureva
Type De Produit Ou De Composant	Conduit rigide
Forme	Embouts mâle
Fonction Disponible	Fonction GT
Emplacement De Montage	Intérieur À l'extérieur
Section Transversale Nominale	1541 mm²
Diamètre	Externe: 50 mm Interne: 44,3 mm
Nuance De La Couleur	Gris (RAL 7035)
Longueur	3 m

Complémentaires

Résistance À La Compression	750 N
Matière	PVC (chlorure de polyvinyle)
Quantité Du Lot	12 m
Température De Fonctionnement	-5...60 °C
Normes	IEC 61386

Environnement

Degré De Protection Ik	IK07
Certifications Du Produit	NF
Caractéristique D'Environnement	Propagation sans flamme

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5 cm
Largeur De L'Emballage 1	5 cm
Longueur De L'Emballage 1	300 cm
Poids De L'Emballage 1	400 g

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions
Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises