

Fiche produit

Spécifications



COFFRET MINIPRAGMA 1R 4M SAILLIE PT AVEC BORNIER DE TERRE

MIP11104T

Principales

Gamme	Resi9
Nom Du Produit	Resi9 MP
Type De Produit Ou De Composant	Coffret
Type De Coffret	Boîtier modulaire
Nbre De Modules De 18 Mm Par Ligne	4
Nbre De Lignes Horizontales	1
Type De Porte	Translucide
Largeur	Extérieur: 124 mm
Hauteur	Extérieur: 198 mm
Profondeur	Extérieur: 95,5 mm

Complémentaires

Installation Du Coffret	Surface
Pas De 9 Mm	8
Nombre Total De Modules De 18 Mm	4
[In] Courant Assigné D'Emploi	50 A
Type De Rail	Rail asymétrique 35 mm
Description Châssis	Sans platine de montage
Entrée De Câble	1 collerette nue 1 collerette de gaine électrique
Fonction Bornier	Terre
Nombre De Borniers	1 terre (vissé) avec 4 départs
Départs Du Bornier Répartiteur	1 x 16 mm ² pour terre 1 x 6 mm ² pour terre 2 x 10 mm ² pour terre
Matière Du Coffret	Partie arrière: techno plastique Porte: techno plastique Face avant: techno plastique
Profondeur Interne	74 mm
Couleur	Face avant: blanc (RAL 9003) Porte: translucide

Environnement

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	EN 61439-1 IEC 61439-3 CEI 60670-1 IEC 60670-24
Labels Qualité	IMQ
Tenue Au Feu	Partie arrière: 750 °C Porte: 650 °C Face avant: 750 °C
Degré De Protection Ip	IP40
Degré De Protection Ik	IK07
Température De Fonctionnement	-25...60 °C

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	9,600 cm
Largeur De L'Emballage 1	12,400 cm
Longueur De L'Emballage 1	19,800 cm
Poids De L'Emballage 1	375,000 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	20
Hauteur De L'Emballage 2	52,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	7,600 kg
Type D'Emballage 3	P12
Nb Produits Dans L'Emballage 3	320
Hauteur De L'Emballage 3	120,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	120,000 cm
Poids De L'Emballage 3	133,600 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises Profil de circularité