

Fiche produit

Spécifications



Quick Signal - version autotest - permanent - 28 m - 1 h

OVA38506E

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 22 févr. 2021

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme	Exiway
Nom Du Produit	Quick Signal
Type De Produit Ou De Composant	Signal de sortie de secours
Application De L'Appareil	Signalisation
Fonction	Autotest
Alimentation	Permanent
Couleur	Blanc
Couleur De La Source Lumineuse	Blanc
Équipement Fourni	support Installation murale/en drapeau
Type De Couvercle	Transparent

Complémentaires

Compatibilité De Gamme	TBS contrôle à distance
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	200...230 V c.a./c.c. 50 Hz
Consommation D'Énergie	8,5 VA
Consommation Électrique	17 mA
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Capacité De Batterie	0,6 Ah à 4,8 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Autonomie	1 h
Durée De Recharge	12 H
Type De Lampe	DEL 100000 H
Flux Lumineux	Mode maintenu: 14 lm Condition d'urgence: 12 lm
Distance De Visibilité	28 m
Indicator Type	Indicateur deux cotés
Matière	Plastique: enveloppe Plastique: couvercle
Montage De L'Appareil	Surface plafond Suspension plafond Surface paroi Encastré faux plafond Drapeau paroi Encastré

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Hauteur	235 mm
Largeur	290 mm
Profondeur	60 mm
Poids Du Produit	0,8 kg

Environnement

Degré De Protection Ip	IP40
Degré De Protection Ik	IK07
Température De Fonctionnement	0...40 °C
Tenue Au Feu	850 °C
Normes	IEC 50-11 EN 60695-2-10 EN 60598-2-22 IEC 695-2-1 EN 1838

Unités de conditionnement

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,4 cm
Largeur De L'Emballage 1	25,1 cm
Longueur De L'Emballage 1	32,5 cm
Poids De L'Emballage 1	1,288 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Directive Rohs Ue	Conforme	Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine	Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil De Circularité	Informations de fin de vie	