

Productinformatieblad

Specificaties



aardingsfoutbeveiliging GFP - 4 polen - 40A - 240..480V - 300 mA SIE

60994

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 31 mrt 2021

⚠ Einde gebruik op: 30 jun 2021

⚠ Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Multi 9
Productnaam	MULTI9 GFP
Type Product Of Component	Aardlekschakelaar
Korte Naam Apparaat	GFP
Beschrijving Polen	4P
Neutrale Positie	Links
[In] Nominale Stroom	40 A
Type Net	AC
Aardlekgevoeligheid	300 mA
Tijdvertraging Differentieelfunctie	Onmiddellijk
Klasse Differentieelfunctie	Type AC-SIE
Nominale Voorwaardelijke Kortsluitstroom	10 kA
Gebruikscategorie	AC-23A

Complementaire kenmerken

Netfrequentie	50/60 Hz
[Ue] Nominale Bedrijfspanning	240 V AC 60 Hz 480Y/277 V AC 60 Hz 230/400 V AC 50 Hz 240/415 V AC 50 Hz
[Uimp] Nominale Stoothoudspanning	6 kV
Type Bediening	Omschakelen
Lokale Signalering	Foutindicatie
Aansluitingssteek	18 mm tussen fasen
Stap Van 9 Mm	8
Hoogte	81 mm
Breedte	72 mm
Diepte	75 mm
Inbouwdiepte	75 mm
Nettogewicht	450 g
Kleur	Grijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Mechanische Levensduur	20000 cycli
Voorziening Voor Vergrendeling Met Hangslot	Vergrendelbaar met hangslot
Beschrijving Vergrendelingsopties	Hangslot in UIT-positie
Aansluitingen - Klemmen	Tunnelaansluitklemmen2,5...35 mm² flexibel Tunnelaansluitklemmen2,5...35 mm² stijve
Aandraaimoment	3,5 N.m

Omgeving

Normen	UL 1053 IEC 61008
Ip-Beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 conforming to IEC 60529 IPxx B conforming to IEC 60529
Tropicalisatie	2
Relatieve Vochtigheid	95 % bij 55 °C
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...60 °C
Omgevingstemperatuur Bij Opslag	-40...70 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	7,6 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	9 cm
Package 1 Weight	350 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

[Ja](#)

Certificeringen en normen

Eu-Richtlijn Rohs	Conform EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.