

Productinformatieblad

Specificaties



inbouwkast Pragma - IP 40 - 2 x 13 mod. - 63 A - volle deur

BOXPLUS13222

! Niet meer leverbaar sinds: 6 jan 2022

! Einde gebruik op: 30 dec 2022

! Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Pragma
Type Product Of Component	Behuizing
Type Behuizing	Distributiebehuizing
Breedte	Wand: 366 mm Buiten: 396 mm
Hoogte	Wand: 480 mm Buiten: 510 mm
Diepte	Buiten: 41 mm Wand: 86 mm
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	13
Nb Of Horizontal Rows	2
Meegeleverde Apparatuur	1 x identificatielabel 1 x markeerkit 1 x aansluitblok 1 x strip voor blindplaat
Type Of Door	Vol

Complementaire kenmerken

Montage Behuizing	Verzonken
Stap Van 9 Mm	26
Totaal Aantal Modules (18 Mm)	26
Vermogensdissipatie In W	50 W
[In] Nominale Stroom	63 A
Railtype	DIN
Ingang Kabel	Voorgesneden zijplaten Kabel of buis Verwijderbare platen
Aantal Klemmenblokken	1 aarding (Quick) met 17 vertrekkers
Vertrekken Verdeelklem	1 x 25 mm ² voor aarding 16 x 6 mm ² voor aarding
Materiaal Kast	Achterdeel: technoplastic Deur: technoplastic Voorkant: technoplastic
Kleur	Behuizing: wit Deur: wit Voorkant: wit (RAL 9016)

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

Vuurbestendigheid	Achterdeel: 850 °C conform IEC 60695-2-11 Voorkant: 750 °C conform IEC 60695-2-11 Deur: 650 °C conform IEC 60695-2-11
Ip-Beschermingsgraad	IP40 met deur
Ik-Beschermingsgraad	IK09 met deur
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...60 °C
Normen	IEC 61439-3 IEC 61439-1 IEC 60695-2-11
Kwaliteitslabels	CEBEC

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	18,5 cm
Package 1 Width	41,5 cm
Package 1 Length	52 cm
Package 1 Weight	3,167 kg

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist