

Productinformatieblad

Specificaties



inbouwkast Pragma - IP 40 - 2 x 18 mod. - 90 A - doorzichtige deur

BOXPLUS18221

 Niet meer leverbaar sinds: 17 aug 2022

 Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Pragma
Type Product Of Component	Behuizing
Type Behuizing	Distributiebehuizing
Breedte	Buiten: 426 mm Buiten: 486 mm
Hoogte	Wand: 480 mm Buiten: 510 mm
Diepte	Wand: 86 mm Buiten: 43 mm
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	18
Nb Of Horizontal Rows	2
Meegeleverde Apparatuur	1 x identificatielabel 1 x markeerkit 1 x aansluitblok 1 x strip voor blindplaat
Type Of Door	Transparant

Complementaire kenmerken

Montage Behuizing	Oppervlak
Stap Van 9 Mm	26
Totaal Aantal Modules (18 Mm)	72
Vermogensdissipatie In W	53 W
[In] Nominale Stroom	90 A
Railtype	DIN
Ingang Kabel	Verwijderbare platen Kabel of buis Kabel of buis
Aantal Klemmenblokken	1 aarding (Quick) met 26 vertrekkers
Vertrekken Verdeelklem	2 x 25 mm ² voor aarding 24 x 6 mm ² voor aarding
Materiaal Kast	Achterdeel: technoplastic Deur: technoplastic Voorkant: technoplastic
Kleur	Deur: geroekt Behuizing: wit Voorkant: wit (RAL 9016)

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Omgeving

Vuurbestendigheid	Achterdeel: 850 °C conform IEC 60695-2-11 Voorkant: 750 °C conform IEC 60695-2-11 Deur: 650 °C conform IEC 60695-2-11
Ip-Beschermingsgraad	IP40 met deur
Ik-Beschermingsgraad	IK09 met deur
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...60 °C
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60695-2-11
Kwaliteitslabels	CEBEC

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist