

# Productinformatieblad

Specificaties



## Mureva Tube GT - GT leiding volle uiteinden -diam. 25 mm - grijs

IMT40325

 Niet meer leverbaar sinds: 3 mei 2023

 Stopgezet

### Hoofdkenmerken

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Range Of Product          | Mureva                           |
| Type Product Of Component | Stijve buis                      |
| Vorm                      | Volle uiteinden                  |
| Functie Beschikbaar       | GT-functie                       |
| Montagelocatie            | Buiten<br>Binnen                 |
| Nominale Doorsnede        | 359 mm <sup>2</sup>              |
| Diameter                  | Extern: 25 mm<br>Intern: 21,4 mm |
| Kleurtint                 | Grijs (RAL 7035)                 |
| Lengte                    | 3 m                              |

### Complementaire kenmerken

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Resistance To Compression        | 750 N                   |
| Materiaal                        | PVC (polyvinylchloride) |
| Hoeveelheid Per Set              | 51 m                    |
| Omgevingstemperatuur Bij Werking | -5...60 °C              |
| Normen                           | IEC 61386               |

### Omgeving

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Ik-Beschermingsgraad   | IK07                   |
| Productcertificeringen | NF                     |
| Omgevingskenmerken     | Vlamloze voortplanting |

### Verpakkingseenheden

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Unit Type Of Package 1       | PCE    |
| Number Of Units In Package 1 | 1      |
| Package 1 Height             | 2,5 cm |
| Package 1 Width              | 2,5 cm |
| Package 1 Length             | 300 cm |
| Package 1 Weight             | 146 g  |

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

# Contractuële waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Duurzaamheid



Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO<sub>2</sub>-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie   RoHS/REACH

## Welzijnsprestaties

|   |                                   |    |
|---|-----------------------------------|----|
| ✓ | Reach Vrij Van Svhc               |    |
| ✓ | Vrij Van Giftige Zware Metalen    |    |
| ✓ | Kwikvrij                          |    |
| ✓ | Informatie Over Rohs-Vrijstelling | Ja |

## Certificeringen en normen

|                       |                                                                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reach-Regelgeving     | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                           |
| Eu-Richtlijn Rohs     | Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)<br><a href="#">EU-verklaring RoHS</a>       |
| Rohs-Regulering China | <a href="#">RoHS-verklaring China</a><br>Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China) |
| Milieu-Informatie     | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>                                                                              |
| Circulariteitsprofiel | Geen specifieke recycling vereist                                                                                          |