



Mureva Tube GT - GT leiding volle uiteinden -diam. 63 mm - grijs

IMT40363

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 3 mei 2023

⚠ Stopgezet

Hoofdkenmerken

Range Of Product	Mureva
Type Product Of Component	Stijve buis
Vorm	Volle uiteinden
Functie Beschikbaar	GT-functie
Montagelocatie	Buiten Binnen
Nominale Doorsnede	2577 mm ²
Diameter	Intern: 57,3 mm Extern: 63 mm
Kleurtint	Grijs (RAL 7035)
Lengte	3 m

Complementaire kenmerken

Resistance To Compression	750 N
Materiaal	PVC (polyvinylchloride)
Hoeveelheid Per Set	9 m
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-5...60 °C
Normen	IEC 61386

Omgeving

Ik-Beschermingsgraad	IK07
Productcertificeringen	NF
Omgevingskenmerken	Vlamloze voortplanting

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	6,3 cm
Package 1 Width	6,3 cm
Package 1 Length	300 cm
Package 1 Weight	577 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie

Eu-Richtlijn Rohs

Niet van toepassing, valt buiten toepassingsgebied van RoHS EU

Milieu-Informatie

[Milieuprofiel van het product](#)

Circulariteitsprofiel

Geen specifieke recycling vereist