

Productinformatieblad

Specificaties



mini Pragma oppervlaktebehuizing - 1 x 4 modules - volle deur

MIP11104

! Niet meer leverbaar sinds: 27 mrt 2024

! Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Resi9
Productnaam	RESI9 MP
Type Product Of Component	Behuizing
Type Behuizing	Modulaire behuizing
Aantal 18 Mm Modules Per Rij	4
Aantal Horizontale Rijen	1
Type Deur	Vol
Breedte	Buiten: 124 mm
Hoogte	Buiten: 198 mm
Diepte	Buiten: 95 mm

Complementaire kenmerken

Montage Behuizing	Oppervlak
Stap Van 9 Mm	8
Totaal Aantal Modules (18 Mm)	4
[In] Nominale Stroom	50 A
Railtype	35 mm asymmetrische rail
Beschrijving Montageplaat	Zonder montageplaat
Ingang Kabel	1 verbindingsflens 1 onbedekte flens
Werking Aansluitblok	Aarding
Aantal Klemmenblokken	1 aarding (geschroefd) met 4 vertrekkers
Vertrekken Verdeelklem	1 x 16 mm ² voor aarding 1 x 6 mm ² voor aarding 2 x 10 mm ² voor aarding
Materiaal Kast	Achterdeel: technoplastic Deur: technoplastic Voorkant: technoplastic
Inwendige Diepte	74 mm
Kleur	Deur: wit (RAL 9003) Voorkant: wit (RAL 9003)

Omgeving

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Kwaliteitslabels	IMQ
Vuurbestendigheid	Achterdeel: 750 °C Deur: 650 °C Voorkant: 750 °C
Ip-Beschermingsgraad	IP40
Ik-Beschermingsgraad	IK07
Omgevingstemperatuur Bij Werking	-25...60 °C

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	9,6 cm
Package 1 Width	12,4 cm
Package 1 Length	19,8 cm
Package 1 Weight	375 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	20
Package 2 Height	52 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm
Package 2 Weight	9 kg
Unit Type Of Package 3	P12
Number Of Units In Package 3	160
Package 3 Height	105 cm
Package 3 Width	80 cm
Package 3 Length	120 cm
Package 3 Weight	72 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist Circulariteitsprofiel