

Productinformatieblad

Specificaties



Waterdichte condensatieloze
kleppen IP68 ØM12 F120 liter /
uur bij 0,07 bar

NSYCAG12LPH2

Hoofdkenmerken

Gamma	ClimaSys
Product	ClimaSys CA
Bereik Compatibiliteit	Thalassa Thalassa PLS Thalassa Thalassa PLM Thalassa Thalassa TBS Thalassa Thalassa TBP
Type Product Of Component	Drukontgrendelingsklep
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Thermomanagement toebehoren
Omgevingskenmerken	Waterbestendig
Bevestigingsmodus	Geschroefd
Apparaatsamenstelling	1 ventiel
Hoeveelheid Per Set	Set van 10

Complementaire kenmerken

Materiaal	Membraan: acrylisch copolymeer PA6
Diameter	10,2 mm
Hoogte	30 mm
Breedte	140 mm
Vlamvertraging	V2
Bedrijfstemperatuur	-40...150 °C
Permeabiliteit	120 l/h
Afwijking Drukmeting	< 0.1 bar

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	3,0 cm
Package 1 Width	14,0 cm
Package 1 Length	12,0 cm
Package 1 Weight	4,0 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Package 2 Height	3,0 cm
Package 2 Width	14,0 cm
Package 2 Length	12,0 cm
Package 2 Weight	40,0 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓

Reach Vrij Van Svhc

✓

Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓

Kwikvrij

✓

Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist