

Productinformatieblad

Specificaties



metalen frame voor
vloerbevestiging voor vers.PLAZ of
PLAZT B750xD320mm

NSYMFPLAZ73

! Niet meer leverbaar sinds: 25 jul 2023

! Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Thalassa
Categorie Toebehoren/Aparte Onderdelen	Bevestigingstoehoren
Type Product Of Component	Frame vloerbevestiging
Apparaattoepassing	Multifunctioneel
Nominale Afmetingen Voor Kast	- W: 750 mm D: 320 mm
Montagelocatie	Op de bodem
Bereik Compatibiliteit	Thalassa Thalassa PLA
Apparaatsamenstelling	vaste elementen 4 nop vloerbevestiging 1 frame vloerbevestiging

Complementaire kenmerken

Materiaal	Staal
Afwerking Oppervlakte	Met zinklaag
Bevestigingsmethode	Geschroefd - op kast locatie Via vloerbevestigingsnoppen - op de vloer locatie
Hoogte	8 mm
Breedte	730 mm
Diepte	260 mm

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	73,0 cm
Package 1 Width	27,0 cm
Package 1 Length	11,0 cm
Package 1 Weight	6,51 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties

✓	Reach Vrij Van Svhc	
✓	Vrij Van Giftige Zware Metalen	
✓	Kwikvrij	
✓	Informatie Over Rohs-Vrijstelling	Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist