

Productinformatieblad

Specificaties



Wandkast OPB 12HE vast frame 19" met glazen deur D600 R7035

NSYOPB12U6F

Hoofdkenmerken

Gamma	Actassi
Productnaam	ACTASSI OPB
Type Product Of Component	19" behuizing
Apparaattoepassing	Bekabeling
Toepassingen	Tot 19" apparatuur monteren Te beschermen apparatuur voor netwerkconnectiviteit
Type Behuizing	Open box
Ondersteuning Apparatuur	2 x vaste 19" stijlen verzonken van 120 mm vanaf de voorzijde (steek mm)
Voorkant	Glazen deur
Deurtype	Voorzijde met venster deur - met 1-punts sluitsysteem (key: 333) - omkeerbaar opent bij 180 °
Toegankelijkheid Voor Werking	Achterkant Zijkant Voorkant
Afneembare Onderdelen	Voorzijde deur verwijderbaar zonder gereedschap Bovenkant afdichtplaat Basis afdichtplaat Achterkant afdichtplaat Zijkant panelen verwijderbaar zonder gereedschap
Kleur	Lichtgrijs (RAL 7035)

Complementaire kenmerken

Apparaatsamenstelling	3 x kabelingen 1 x glazen deur voorzijde 2 x panelen zijkant 2 x 19" stijlen voorzijde 1 x open structuur
Draagvermogen	50 kg statisch 3 kg per eenheid
Achterzijde	Uitsparing
Zijvlak	Paneel
Zekeringnummer	1 uitsnijdingzijkant 1 uitsnijdingbasis 1 uitsnijdingbovenkant
Installatie-Modus	Gemonteerd op wand
Materiaal	Plaatstaal: structuur Plaatstaal: deur Sekurit glas: deur Gegalvaniseerd staal: rechtop
Afwerking Oppervlakte	Epoxy-polyester poeder

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Breedte	600 mm
Hoogte	650 mm
Diepte	600 mm
Nettogewicht	29,2 kg
Aantal Rack Unit	12HE
Doelland	Europa

Omgeving

Ik Beschermingsgraad	IK08 conform IEC 62262
Ip-Beschermingsgraad	IP20 conform IEC 60529
Normen	EIA-310D IEC 60297-3-100

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	61,5 cm
Package 1 Width	64,5 cm
Package 1 Length	70,0 cm
Package 1 Weight	27,8 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	4
Package 2 Height	156,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	131,6 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie



RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Kwikvrij



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU)
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist