



Evx Ferro - aansluitkit - standaard - tot 18W 1h - revêtement

OVA43066

⚠ Niet meer leverbaar sinds: 16 jun 2022

⚠ Stopgezet

Hoofdkenmerken

Gamma	Evx
Naam Afwerking	Evx Ferro
Type Product Of Component	Conversiekit
Apparaattoepassing	Verlichting
Functie	Standaard
Extra Informatie Schakelmateriaal	Kan worden verhinderd met rustmodus via afstandsbediening

Complementaire kenmerken

[Ue] Nominale Bedrijfspanning	230 V 50 Hz
Nominaal Vermogen In Va	5 VA
Batterijcapaciteit	2 Ah 3,6 V Ni-Cd (Nickel-Cadmium) naast elkaar
Oplaadtijd	24 H
Noodlichtstroom	15% van nominale stroom gedurende 1 u. 18 W T8
Type Lamp	Ledindicator
Type Ballast	Ferromagnetische ballast
Elektrische Isolatieklasse	Klasse II
Aansluitingen - Klemmen	Schroefklemmen
Aansluiting Apparaat	Verbinding met afstandsschakelaar
Hoogte	Batterij: 28 mm Stroomkring: 32 mm
Breedte	Batterij: 157 mm Batterij: 45 mm
Diepte	Batterij: 40 mm Batterij: 75 mm
Nettogewicht	0,46 kg

Omgeving

Vuurbestendigheid	750 °C
Normen	EN 61347-2-7 EN 60695-2-1

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	26 cm
Package 1 Weight	460 g

Contractuële waarborg

Garantie	18 maanden
----------	------------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie

Welzijnsprestaties

✓ Vrij Van Giftige Zware Metalen

✓ Kwikvrij

✓ Informatie Over Rohs-Vrijstelling [Ja](#)

Eu-Richtlijn Rohs

Conform

[EU-verklaring RoHS](#)

Rohs-Regulering China

[RoHS-verklaring China](#)

Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)

Milieu-Informatie

[Milieuprofiel van het product](#)