



Actassi S-One Connector RJ45 scherm Cat 6 DPM zak x 1

VDIB17716B01

Hoofdkenmerken

Gamma	Actassi
Product Type	RJ45 netwerkaansluiting
Presentatie Product	Geïntegreerd een stuk ontwerp
Kleurtint	Connector: zilver (zamak) Draad organisator: blauw (ABS + PC)
Configuratie Bedradingskleur	568 A/B
Type Verpakking	Individuele zak
Hoeveelheid Per Set	Set van 1

Complementaire kenmerken

[In] Nominale Stroom	1,5 A bij 25 °C
Voltage Proof	1000 V AC/DC piek, tussen contacten 1500 V AC/DC piek, tussen contacten en afscherming
Contactweerstand	20 mOhm
Isolatiweerstand	Initiële isolatiweerstand: >= 500 MOhm bij 100 V DC
Kaliber Awg	AWG 24...AWG 23
Levensduur	750 cycli
Koppeling Attenuatie	>= 45 dB bij 30...100 MHz >= 85 - 20 x log(f) dB bij 100...1000 MHz
Contactpennen	8 pennen van koperlegering en vergulde conform IEC 60603-7
Afschermingstype	Metallic: 360° zelfinstellende + aarddraad contact Geïntegreerde kortsluitingbelemmering
Trekkracht	50 N gedurende 60 s
Transferimpedantie	<= 0,1 Ohm at 1 MHz <= 0,2 Ohm at 10 MHz <= 1,6 Ohm at 80 MHz
Dwarsconversieverlies	>= 50 dB >= 68 - 20 x log(f) dB bij 1...250000 kHz
Type Gereedschap	Zonder werktuig
Buitendiameter Kabel	0,9...1,4 mm
Compatibele Lan-Kabel Types	STP
Categorie Communicatienetwerk	6
Ondersteunde Toepassingen	1000BASE-T
Protocollen	PoE+ (Power over Ethernet) VoIP (Voice IP) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Compatibiliteit Product	RJ45-plug
Transmissiefrequentie	0...250 MHz
Type Voetafdruk	S-One DPM
Hoogte	28 mm
Lengte	35 mm
Breedte	18 mm
Doelland	Europa

Omgeving

Bedrijfstemperatuurbereik	-40...70 °C
Klimaatcategorie	40/070/21 (21 dagen)
Vlamvertraging	UL94-V0
Normen	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 UL 1863 IEC 60512-99-002

Verpakkingseenheden

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	2,8 cm
Package 1 Width	3,3 cm
Package 1 Length	1,8 cm
Package 1 Weight	36,4 g
Unit Type Of Package 2	CAR
Number Of Units In Package 2	10
Package 2 Height	6,5 cm
Package 2 Width	18,5 cm
Package 2 Length	12,5 cm
Package 2 Weight	364,0 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	160
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 3 Weight	6,205 kg

Contractuële waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Duurzaamheid

Het **Green Premium™**-label is de inzet van Schneider Electric voor het leveren van producten met de beste milieuprestaties. Green Premium belooft te voldoen aan de nieuwste regelgeving, transparantie op milieueffecten en circulaire en CO₂-arme producten.

De **gids voor het beoordelen van de duurzaamheid van een product** is een witboek dat de wereldwijde normen voor milieukeuren verduidelijkt en aangeeft hoe milieuverklaringen moeten worden geïnterpreteerd.

[Meer informatie over Green Premium >](#)

[Gids voor de duurzaamheidsbeoordeling van een product >](#)



transparantie RoHS/REACH

Welzijnsprestaties



Reach Vrij Van Svhc



Informatie Over Rohs-Vrijstelling

Ja

Certificeringen en normen

Reach-Regelgeving	REACH-verklaring
Eu-Richtlijn Rohs	Conform EU-verklaring RoHS
Rohs-Regulering China	RoHS-verklaring China
Milieu-Informatie	Milieuprofiel van het product
Weee	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Circulariteitsprofiel	Geen specifieke recycling vereist