



Заглавна страница

Обхват	Prisma
Наименование на продукта	Prisma G
Тип продукт или компонент	Страничен панел
Степен на защита IP	IP30
Допълнителни устройства и аксесоари	Аксесоар за табло Резервна част
Съвместимост на гамата	Prisma G: Табло
Специални цветови настройки	Да

Допълнителни устройства

Описание на табло/куб	Floor-standing enclosure
Място на монтаж	Страничен
Брой вертикални модули [50 mm]	27
Количество в комплект	Комплект от 1
Височина	1375 mm
Широчина	200 mm
Дълбочина	180 mm
Тегло на продукта	2.82 kg
Покритие	Лъскав Текстуриран епоксиден полиестер
Цвят	Бял RAL 9001

Околна среда

Степен на защита IP	IP30
Степен на защита IK	IK07 without door conforming to EN/IEC 62262 IK08 with door
Защитни мерки	Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах

Устойчивост на офертата

Статус на офертата за устойчиво развитие	Продукт Green Premium
RoHS (дата: YYWW)	Съвместим - от 1809 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity
REACH	Референцията не съдържа SVHC над прага Референцията не съдържа SVHC над прага
Екологичен профил на продукта	Наличен
Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта	Наличен

Гаранции по договора

Период	18 months
--------	-----------