

Спецификация на продукт

Спецификации



front plate за 2 3P-meters W600 9M

03158

⚠ Преустановяване на продажбата от: 10.03.2022 г.

⚠ Преустановен

Основни

Обхват	Prisma
Гама На Продукта	Prisma G
Тип Продукт Или Компонент	Предна плоча
Допълнителни Устройства И Аксесоари	Аксесоар за монтаж
Съвместимост На Гамата	Prisma (Prisma G) Табло
Вид На Предната Плоча	Отвор
Type Of Front Plate	Измерване
Инсталирано Устройство	#N/A: kilowatt-hour meters - вертикален инсталация
Описание На Полюсите	2 x3P + N: монтажна плочаподдържа: kilowatt-hour meters вертикален инсталация

Допълнителни устройства

Табло/Кубично Описание	Floor-standing enclosure 600 mm Wall-mounted enclosure 600 mm
Брой Вертикални Модули [50 Mm]	9
Стандарти	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Продуктови Сертификати	ASEFA
Материал	Стомана
Покритие	Матиран Гладък
Защитни Мерки	Електрофореза и термично полимеризиран полиестер-епоксиден прах
Цвят	Бял (RAL 9001)
Височина	450 mm
Широчина	500 mm
Нето Тегло На Продукта	3,82 kg
Количество В Комплект	Комплект от 1 бр.
Functional Unit	600 mm Prisma G floor-standing enclosure #N/A kilowatt-hour meters вертикален 4P 2 8 600 mm Prisma G wall-mounted enclosure #N/A kilowatt-hour meters вертикален 4P 2 8

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
------------------------	-----

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	25,0 cm
Package 1 Width	47,0 cm
Package 1 Length	51,0 cm
Package 1 Weight	3,83 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	6
Package 2 Height	65,0 cm
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Length	120,0 cm
Package 2 Weight	34,98 kg

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

✓ Reach Не Е Включен В Svhc

✓ Без Токсични Тежки Метали

✓ Без Живак

✓ Информация За Освобождаване От [RoHS](#) Да

✓ Продукт От Пластмасови Части Без Халогенни Елементи

Сертификати и стандарти

Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ec

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC)

[Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на EC](#)

Регламент На Китай Относно **RoHS**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)

Оповестяване За Опазване На Околната [Екологичен профил на продукт](#) Среда