

Спецификация на продукт

Спецификации



Процесор - прозрачен Ready - клас B - master/slave - за Advantys STB I/O

171CBB97030

⚠️ Преустановен

⚠️ Преустановяване на продажбата от: 14.09.2022 г.

⚠️ Преустановяване на поддръжката от: 31.05.2023 г.

Основни

Гама На Продукта	Modicon Momentum automation platform
Тип Продукт Или Компонент	Процесор
Съвместимост На Продуктите	Advantys STB I/O
Concept	Transparent Ready
Уеб Сървър	Class B
Софтуерно Обозначение	Concept ProWORX
Име На Процесора	Base 186
Протокол На Комуникационния Порт	Modbus RS485/RS232 1 RJ45 19200 bps 2 or 4 wires Modbus TCP/IP Ethernet 4 RJ45 10/100 Mbps twisted shielded pairs cable CAT 5E

Допълнителни устройства

Уеб Услуги	Линк към Schneider Electric уеб сайт 4 вградени уеб страници Основни страници Ethernet статистика Конфигурация на контролер
Комуникационни Услуги	Messaging 125 words, 4000 I/O message per second
Word Length	16 bit
Материал	Lexan
Граници На Захранващото Напрежение	19,2...42,5 V
Clock Frequency	50 MHz
Topology	Multidrop Modbus Star
Вид Достъп	Главен/подчинен
Control Parameter	CRC-32 for Modbus TCP/IP CRC-16 for Modbus
Addressing	IP address user assigned Modbus TCP/IP Unique IEEE global address
Fail State	Safe I/O mode Modbus TCP/IP
Описание На Паметта	Програмна памет IEC 200 kB Програмна памет LL984 18 kB
Register Words	26032
I/O Limit Processor Capacity	8192 inputs/8192 outputs

Цена без ДДС

Ограничен ♦♦♦ е на отговорността. Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Брой Устройства	64 Ethernet
Време За Изпълнение За 1 Конструкция	0.25 ms
Локална Сигнализация	за PLC LAN ST: 1 LED светодиод за PLC RUN: 1 LED светодиод за Ethernet port activity: 4 LED светодиода за port communication at 100 Mbps: 4 LED светодиода
Маркировка	CE
Консумация На Ток	100 mA при 24 V DC
Модул Формат	Стандартно
Продуктов Монтаж	35 mm симетрични DIN шини
Височина	75,2 mm
Широчина	143 mm
Дълбочина	43 mm
Нето Тегло На Продукта	0,19 kg

Околна среда

Диелектрична Якост	0 V not isolated RS232 500 V за 1 минута Ethernet
Продуктови Сертификати	CSA UL
Степен На Защита Ip	IP20 в съответствие с IEC 529 group A,B,C,D
Устойчивост На Удар	+/- 15 gn 11 ms semi sinusoidal wave
Устойчивост На Вибрации	1 gn 0.075 mm 10...57 Hz) 1 gn 57...150 Hz)
Устойчивост На Електростатичен Разряд	4 kV contact в съответствие с IEC 801-2 8 kV on air в съответствие с IEC 801-2
Устойчивост На Електромагнитни Полета	10 V/m 80...1000 MHz в съответствие с IEC 801-3
Температура На Околния Въздух При Работа	-20...70 °C
Температура На Околната Среда За Съхранени	-40...70 °C
Относителна Влажност	5...95 % без кондензация
Допустима Работна Надморска Височина	<= 2000 m

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	16,5 cm
Package 1 Length	31,5 cm
Package 1 Weight	624,0 g
Unit Type Of Package 2	S02
Number Of Units In Package 2	2
Package 2 Height	15 cm
Package 2 Width	30 cm
Package 2 Length	40 cm

Package 2 Weight	1,674 kg
------------------	----------

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------