

Спецификация на продукт

Спецификации



Табло Spacial CRNG с двойна плътна врата без монтажна плоча, H800xW1000xD300 IP55 IK10 RAL7035

NSYCRNG810300D

ⓘ Преустановен

⚠ Преустановяване на продажбата от: 1.06.2023 г.

Основни

Обхват	Spacial
Наименование На Продукта	Spacial CRNG
Application	Многофункционален
Category	Compact кутия
Номинална Височина На Таблото	800 mm
Номинална Широчина На Таблото	1000 mm
Номинална Дълбочина На Таблото	300 mm
Тип Аксесоари За Инсталация	Стенен монтаж
Състав На Устройството	1 Тяло 1 Заклучване 2 плоча с кабелно уплътнение: Дъно 2 Врата
Тип Врата	Плътна
Описание На Монтажната Плоча	Без монтажна плоча

Допълнителни устройства

Body Type	Single piece body
Брой Врати	Преден панел: 2врата(и)
Страна На Отваряне На Вратата	Реверсивен (120 °)
Тип Брава	3 points lock, 5 mm double-bar
Тип Уплътнение	Стандарт
Достъп За Работа	Преден
Сменяеми Части	Врата С панти Плоча с кабелно уплътнение чрез винтове
Материал	Тяло: стомана
Покритие	Епоксидно полиестерно прахово боядисване
Цвят	Сив (RAL 7035)
Стандарти	IEC 62208
Продуктови Сертификати	cUL UL
Нето Тегло На Продукта	41 kg

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Околна среда

Степен На Защита Ip	IP55 в съответствие с IEC 60529
Степен На Защита Ik	IK10 в съответствие с IEC 62262

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	102,6 cm
Package 1 Width	82,4 cm
Package 1 Length	35,4 cm
Package 1 Weight	41,0 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране