

Спецификация на продукт

Спецификации



Шкаф SM пр.врата без мп 1800x800x500

NSYSM18850T

Основни

Обхват	Spacial
Наименование На Продукта	Spacial SM
Тип Продукт Или Компонент	Compact кутия
Application	Многофункционален
Тип Аксесоари За Инсталация	Стоящ монтаж
Състав На Устройството	1 Тяло 1 плоча с кабелно уплътнение 1 заключваща система с дръжка: Врата 4 скоба за монтажна плоча 1 Врата
Сменяеми Части	Врата чрез винтове панта Скоба за монтажна плоча чрез винтове
Номинална Височина На Таблото	1800 mm
Номинална Широчина На Таблото	800 mm
Номинална Дълбочина На Таблото	500 mm

Допълнителни устройства

Брой Врати	Преден: 1врата(и)
Страна На Отваряне На Вратата	Реверсивен (120 °)
Тип Врата	Прозрачна
Тип Брава	4 точково заключване, дръжка с 5 мм двойна вложка
Вид Основа	Front part forming a rigid frame with welded corners Single piece body with welded rear panel
Описание На Монтажната Плоча	Без монтажна плоча
Тип Уплътнение	Стандарт
Кабелен Вход	1 вход
Материал	Врата: Стъкло Securit Тяло: листова стомана Врата: листова стомана Панта: Zamak
Покритие	Епоксидно полиестерно прахово боядисване
Цвят	Табло: сив (RAL 7035) Дръжка: черен (RAL 9005)
Достъп За Работа	Преден
Нето Тегло На Продукта	96 kg

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребители приложения

Околна среда

Стандарти	IEC 62208
Продуктови Сертификати	UL BV DNV
Степен На Защита Ik	IK08 в съответствие с IEC 62262
Степен На Защита Ip	IP55 в съответствие с IEC 60529

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	193,0 cm
Package 1 Width	84,5 cm
Package 1 Length	59,0 cm
Package 1 Weight	96,0 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие



Без Живак



Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На **Reach**

[Декларация на REACH](#)

Директивата За Ограничението На
Опасните Вещества На Ес

Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)

Регламент На Китай Относно **Rohs**

[Декларация на Китай относно RoHS](#)

Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.

Оповестяване За Опазване На Околната
Среда [Екологичен профил на продукт](#)

Профил На Циркулярност

Няма нужда от специфични операции по рециклиране