

Спецификация на продукт

Спецификации



Капак с прозорец за индикация двоен, бял

S520298

Основни

Гама На Продукта	Odace
Тип Продукт Или Компонент	#N/A
Приложение На Устройството	Ключ
Специфично Приложение На Продукта	За RL и специални товари
Източник На Светлина	LED
Тип Опаковка	Покритие боя
Количество В Комплект	Комплект от 5

Допълнителни устройства

Монтиране На Устройство	Вграден
Брой Капази	2
Начин На Монтаж	С щипки
Цветови Нюанс	Бяло (RAL 9003)
Покритие	Гланциран
Материал	PC: визьор Термопластичен ABS-UV стабилизиран: панел/капак
Диаметър	51 mm
Дълбочина	8,5 mm
Нето Тегло На Продукта	0,003 kg
Целеви Канал	Професионален
Устойчивост На Химични Агенти	Устойчив на алкохол (70%) Устойчив на алкохол (96%) Устойчив на А-млечна киселина Устойчив на разреден кватернерен амоний Устойчив на разрежена белина Устойчиви на разреден амоняк Устойчиви на сапунена вода Устойчив на почистващ препарат за кристали Устойчив на водороден прекис 10 обема Устойчиви на хексан

Околна среда

Температура На Околната Среда За Съхранени	-5...50 °C
Температура На Околния Въздух При Работа	5...45 °C
Стандарти	EN 60669-1 2006/95/EEC

Цена без ДДС

Ограничение на отговорността: Настоящата документация не е предназначена да замести и не следва да се използва за определяне на пригодността или надеждността на тези продукти за специфични потребителски приложения

Продуктови Сертификати	LCIE: NF 619318A N NF
Ik Степен На Защита	IK04
Ip Степен На Защита	IP21 D

Опаковъчни единици

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	1,500 cm
Package 1 Width	6,500 cm
Package 1 Length	7,600 cm
Package 1 Weight	12,000 g
Unit Type Of Package 2	BB1
Number Of Units In Package 2	5
Package 2 Height	9,500 cm
Package 2 Width	9,800 cm
Package 2 Length	8,500 cm
Package 2 Weight	91,000 g
Unit Type Of Package 3	S03
Number Of Units In Package 3	190
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	3,909 kg

Гаранции по договора

Гаранция	18 months
----------	-----------

Устойчиво развитие

Етикетът **Green Premium™** е ангажиментът на Schneider Electric да предостави продукти с най-добри в своя клас екологични резултати. Green Premium обещава съответствие с най-новите регламенти, прозрачност по отношение на въздействията върху околната среда, както и циркулярни и нискоCO₂ продукти.

Ръководство за оценка на устойчивостта на продукта е бяла книга, която пояснява глобалните стандарти за екомаркировка и как да се тълкуват декларациите за околната среда.

[Научете повече за Green Premium >](#)

[Ръководство за оценка на устойчивостта на продукт >](#)



Прозрачност RoHS/REACH

Показатели за благополучие

- ✓

Без Живак
- ✓

Информация За Освобождаване От [Да](#)
Rohs

Сертификати и стандарти

Регламенти На Reach	Декларация на REACH
Директивата За Ограничението На Опасните Вещества На Ес	Compliant with Exemptions
Регламент На Китай Относно Rohs	Декларация на Китай относно RoHS Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
Оповестяване За Опазване На Околната Среда	Екологичен профил на продукт
Профил На Циркулярност	Няма нужда от специфични операции по рециклиране