

Folha de dados do produto

Características

EXE173112K1D

Disconnecting Device Basic Function 17.5kV
31.5kA 3s 1250A 150 IEC



Principal

Linha de produto	EasyPact EXE
Nome abreviado do dispositivo	DD
Tipo de produto ou componente	Disconnecting device
Padrões	IEC 62271-200
Frequência da rede	50/60 Hz
Tensão nominal	17.5 kV
[Ui] tensão de isolamento nominal	38 kV 38 kV 50/60 Hz 50/60 Hz
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal	95 kV
[In] corrente nominal	1250 A
[Icw] corrente nominal de curta duração admissível	31.5 kA 3 s
Comprimento pólo	150 mm
Descrição de polos	3P
Distância de intercontato	270 mm
Modo de montagem	Extraível
[Ipk] corrente admissível de pico nominal	82 kA

Complementar

Durabilidade mecânica	2000 ciclos
-----------------------	-------------

Meio ambiente

Peso do produto	29 kg
Altura	527 mm
Largura	470 mm
Profundidade	429 mm
Temperatura ambiente do ar para funcionamento	-25...40 °C
Temperatura ambiente do ar para armazenamento	-40...70 °C

Operações e descrições

Operation	100
Descrição da operação	Preparation
Duration of operation	3