

Fiche Produit

Spécifications



Modicon Momentum - serial link option adaptor - single

172JNN21032

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 26 janv. 2021

⚠ Ce produit n'est plus fabriqué.

Principal

Gamme De Produits	Plateforme d'automatisme Modicon Momentum
Fonction Produit	Adaptateur d'option de connexion série
Nombre De Ports	1
Type De Port De Communication	Unique

Complémentaire

[Us] Tension D'Alimentation	5 V DC
Tolérance de La Tension D'Entrée	+/- 5 %
Alimentation	Via la base d'E/S
Dérive De L'Horloge	Précision +/- 13 s/jour
Type De Pile	Lithium batterie - autonomie: < 30 jours après indication de batterie faible à 40 °C
Taille De La Pile	2/3 AA
Durée De Vie De La Batterie	5 an
Prise En Charge De Port De Communication	Câble de connexion en série RS232 ou RS485 sélectionnable
Raccordement Électrique	1 connecteur D-shell avec 9 broches pour la connexion de Modbus Plus
Matière	Lexan
Marquage	CE
Signalisation Locale	Communication: 1 LED
Consommation Électrique	700 mA à 12 V DC
Hauteur	25 mm
Largeur	143,1 mm
Profondeur	60,06 mm
Format Du Module	Standard
Poids	85,05 g

Environnement

Tenue Diélectrique	500 V DC
Normes	CEI 529
Certifications Du Produit	UL CSA NEMA 250 type 1

Degré De Protection Ip	IP20 conformément à CEI 529
Traitement De Protection	Vernis revêtement Humiseal 1A33 TC
Tenue Aux Chocs Mécaniques	+/- 15 gn 11 ms acceleration sur 1/2 sinusoïde
Tenue Aux Vibrations	1 gn (f = 57...150 Hz)
Amplitude De Vibration Sinusoïdale	0,075 mm 10...57 Hz
Tenue Aux Décharges Electrostatiques	8 kV dans l'air conformément à CEI 801-2
Tenue Aux Champs Electromagnétiques Rayonnés	10 V/m 80...1000 MHz conformément à CEI 801-3
Température De Fonctionnement	0...60 °C
Température Ambiante Pour Le Stockage	-40...85 °C
Humidité Relative	5...95 % sans condensation
Altitude De Fonctionnement	<= 2000 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	7,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	11,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	21,0 cm
Poids De L'Emballage 1	227,0 g
Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	12
Hauteur De L'Emballage 2	30 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	3,239 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
-----------------	-----------