

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D



CONTACTOR 600VAC 40AMP DPA +OPTIONS

8910DPA42V02Y239

Principal

Nom Abrégé De L'Appareil DPA

Complémentaire

In Courant Assigné D'Emploi 40 A

Profondeur 79,25 mm

Hauteur 101,60 mm

Courant Nominal Du Rotor Bloqué 240 A à 230 V AC
200 A à 460 V AC
160 A à 575 V AC

Puissance Moteur Hp 3 hp à 115 V AC, monophasé
7,5 hp à 230 V AC, monophasé
10 hp à 230 V AC, 3 phases
20 hp à 460/575 V AC, 3 phases

Support De Montage panneau

Nombre De Pôles 2

Largeur 63,50 mm

Environnement

Certifications Du Produit UL listed file E42240 CCN NLDX
CSA LR25490 class 3211 04

Emballage

Type D'Emballage 1 PCE

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

Poids De L'Emballage 1 544,311 g