

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE 



Transformer disconnect, 1000VA, 240x480VAC primary, 120VAC secondary, with outlet, Type 12

9070SK1000A2D1G13

Principal

Produit	Transformer Disconnect
Certifications	CSA listé UL
Enclosure Type	NEMA 12 standard
Insulation Temperature	180 °C
Phase	Monophasé
Tension Primaire	240 x 480 V
Puissance Nominale	1000 VA
Secondary Voltage	120 V
Hausse De Température	115 °C
Electrical Connection	Borniers à vis-étrier
Type	SK

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	29,972 cm
Largeur De L'Emballage 1	29,21 cm
Longueur De L'Emballage 1	39,116 cm
Poids De L'Emballage 1	16,783 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

 Sans Svhc Reach	
 Sans Mercure	
 Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.