


Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D

Green Premium™



Loadcentre, QO, 1 phase, 12 spaces, 24 circuits, 60A main breaker, PoN, NEMA1, combo cover, CSA

CQO112M60PC

Principal

Nom	QO
Type De Produit	Load Center
Type De Plaque	Combination flush/surface cover

Complémentaire

Tightening Torque	Couvercle: 20 lb.in
Load Center Type	PoN Convertible Mains (breaker)
Courant Nominal	60 A
Number Of Spaces	12
Max Short Circuit Current Rating	22 kA
Maximum Number Of Single Pole Circuits	24
Number Of Phases	Monophasé
Voltage Rating	240 V CA
Hauteur	379 mm
Largeur	362 mm
Profondeur	95 mm

Environnement

Enclosure Rating	NEMA 1 pour intérieure
Ambient Air Temperature For Operation	-5 °C 40 °C
Certifications Produit	CSA

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	50,165 cm
Largeur De L'Emballage 1	13,335 cm
Longueur De L'Emballage 1	40,162 cm
Poids De L'Emballage 1	11,34 kg

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises