

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D

Green Premium™



Safety switch, double throw, non fusible, 600A, 600V, 3 pole, 350HP, NEMA 3R

DTU366R

Principal

Produit	Double Throw Safety Switch
Duty Rating	General duty
Disconnect Type	Sectionneur sans fusible
Neutre Installé D'Usine	None
Nombre De Pôles	3
Courant Nominal	600 A
Voltage Rating	600 V AC 600 V DC
Enclosure Rating	NEMA 3R
Pouvoir De Coupure	125 hp at 240 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors 250 hp at 480 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors 350 hp at 600 V AC 50...60 Hz for 3 phases motors 50 hp at 250 V DC

Complémentaire

Courant De Court-Circuit	10 kA H or K 100 kA R, J or T
Type De Fusible	H or K R, J or T
Type De Montage	Saillie
Wire Size	250...500 kcmil cuivre ou aluminium
Couple De Serrage	22,60 N.m 31,07 N.m 42,37 N.m 56,49 N.m (250...500 kcmil)
Profondeur	225,55 mm
Largeur	600,96 mm
Hauteur	1619,50 mm
Poids	79,4 kg

Environnement

Certifications	listé UL
----------------	----------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Hauteur De L'Emballage 1	40,6 cm
Largeur De L'Emballage 1	91,9 cm
Longueur De L'Emballage 1	174,0 cm
Poids De L'Emballage 1	81,647 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises