

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D



Switchgear, HVL, single, 600A, 15kV, 125 to 200E current limit fuse, transformer disconnect, right, NEMA 1

HVL415DEGR2

Principal

Produit	Transformer Disconnect
Non Inclus	fusible à commander séparément
Fonction De L'Appareil	Transformateur côté droit

Complémentaire

Type De Protection	Fusible par limiteur de courant
Calibre Du Fusible À Associer	125 A E 150 A E 175 A E 200 A E
[In] Courant Nominal	600 A
Momentary Amperes Asymmetrical	40 kA
Courant À Pleine Charge	300 A
Fréquence	50/60 Hz
Nombre De Pôles	3P
Tension Maximale De L'Équipement [Ur]	15 kV
Basic Inulation Level	95 kV
Enclosure Rating	NEMA 1
Raccordement Électrique	Cosses
Wire Gauge	AWG 2...600 kcmil aluminium / cuivre câble
Enclosure Width	965,20 mm
Enclosure Depth	1384,30 mm
Enclosure Height	2286,00 mm

Environnement

Certifications Du Produit	listé UL cUL
---------------------------	-----------------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	228,6 cm
Largeur De L'Emballage 1	96,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	137,2 cm

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Poids De L'Emballage 1	544,311 kg
------------------------	------------