

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE 



Mini circuit breaker, QO, 50A, 3 pole, 120/240VAC, 22kA, bolt on, aux switch 1B

QOB350VH1201

 Ce produit n'est plus fabriqué.

Principal

Produit	Disjoncteur miniature
Gamme	QO
Courant Nominal	50 A
Voltage Rating	120/240 V AC 240 V AC 120 V AC
Type De Montage	Boulonné
Nombre De Pôles	3P
Circuit Breaker Type	Standard
Calibres	HACR rated
Electrical Connection	Box lugs
Options	Commutateur auxiliaire 120 V AC 1B

Complémentaire

Interrupt Rating	22 kAà 120/240 V AC 22 kAà 240 V AC 22 kAà 120 V AC
Number Of Panel Spaces	4
Wire Size	AWG 8...AWG 2 cuivre ou aluminium
Tightening Torque	5,6 N.m
Hauteur	79 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	74 mm
Poids	0,454 kg

Environnement

Certifications	listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Hauteur De L'Emballage 1	7,95 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,544 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,433 cm
Poids De L'Emballage 1	453,592 g

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le **guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Svhc Reach	
✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
Directive Rohs Ue		Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine		Déclaration RoHS pour la Chine