

Fiche Produit

Spécifications

SQUARE 



Mini circuit breaker, QO, 60A, 3 pole, 120/240VAC, 10kA, bolt on, alarm switch

QOB3602100

Principal

Produit	Disjoncteur miniature
Gamme	QO
Courant Nominal	60 A
Voltage Rating	120/240 V AC 240 V AC 120 V AC
Type De Montage	Boulonné
Nombre De Pôles	3P
Circuit Breaker Type	Standard
Calibres	HACR rated
Electrical Connection	Box lugs
Options	Alarm switch 120 V AC 1A

Complémentaire

Interrupt Rating	10 kAà 120/240 V AC 10 kAà 240 V AC 10 kAà 120 V AC
Number Of Panel Spaces	4
Wire Size	AWG 8...AWG 2 cuivre ou aluminium
Tightening Torque	5 N.m
Hauteur	79 mm
Largeur	76 mm
Profondeur	74 mm
Poids	0,567 kg

Environnement

Certifications	listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1

Garantie contractuelle

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Garantie

18 months

Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO₂.

Le guide d'évaluation de la durabilité des produits est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

Directive Rohs Ue

En cours d'investigation
