

# Fiche Produit

Spécifications

SQUARE D



Surge protection device,  
Surgelogic, 80kA, 120/240 VAC, 1  
phase, 3 wire, SPD type 1

SSP01EBA08

! La production de ce produit a été arrêtée le: 26 janv. 2021

! Ce produit n'est plus fabriqué.

## Principal

Produit	Surge protection device
Gamme	Surgelogic
Nom De L'Appareil	EBA

## Complémentaire

Voltage Rating	120/240 V AC
Mcov	150 V
Sccr	200 kA
Surge Current	80 kA
Number Of Phases	Monophasé
Configuration De Câblage	Type 3 fils avec neutre
Connection	Fil AWG 10 cuivre
Local Signalling	DEL d'état vert par phase pour opération normale DEL d'état rouge par phase pour erreur
Provided Equipment	Alarm enable/disable switch Surge counter Dry contacts
Longueur De Câble	584,20 mm
Device Mounting	Saillie
Hauteur	338,3 mm
Largeur	145,8 mm
Profondeur	112,3 mm

## Environnement

Fonctionnement Ambient	40 °C
Enclosure Rating	NEMA 1
Enclosure Material	gris feuille d'acier peint
Standards	CSA C22.2 No 8 UL 1449:ed. 4 UL 96A:ed. 12 UL 1283

## Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
--------------------	-----

---

Nb Produits Dans L'Emballage 1 1

---

Poids De L'Emballage 1 3,629 kg

## Développement durable

Le label **Green Premium™ label** est l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales les meilleures de leur catégorie. **Green Premium** promet le respect des dernières réglementations, la transparence sur les impacts environnementaux, ainsi que les produits circulaires et à faible émission de CO<sub>2</sub>.

**Le guide d'évaluation de la durabilité des produits** est un livre blanc qui clarifie les normes mondiales en matière d'écolabel et comment interpréter les déclarations environnementales.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

[Guide pour évaluer la durabilité d'un produit >](#)

### Directive Rohs Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

---