



Lasttrennsch. Compact NS2000 NA,
3 P, 2000A/690V AC -Kipphebel

34027

- ⚠ Eingestellt am: 31.01.2024
- ⚠ Der Service wird eingestellt am: 30.04.2024

⚠ Nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3303430340270

Hauptmerkmale

Produktname	ComPact NS
Kurzbezeichnung Des Geräts	Compact NS2000 NA
Produkt- Oder Komponententyp	Lasttrennschalter
Geräteanwendung	Verteilung
Angebotstyp	C5
Beschreibung Der Pole	3P
Netzwerktyp	AC
Leistungsstufe	NA
Eignung Für Isolation	Ja entspricht IEC 60947-3

Zusatzmerkmale

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Steuerungstyp	Kippschalter
Montagemodus	Fixiert
Anschluss Auf Der Oberseite	Vorne
Anschluss Auf Der Unterseite	Vorne
[Ie] Betriebsbemessungsstrom	AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 440/480 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 500/525 V AC-23A: 2000 A AC 50/60 Hz 660/690 V
[Ui] Bemessungs- Isolationsspannung	800 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
[Uimp] Bemessungs- Stoßspannungsfestigkeit	8 kV entspricht IEC 60947-3
[Ith] Konventioneller Thermischer Strom In Freier Luft	2000 A bei 60 °C
[Icw] Bemessungs- Kurzzeitstromfestigkeit	32 kA während 3 s entspricht IEC 60947-3
[Icm] Bemessungs- Kurzschlusseinschaltvermögen	135 kA 690 V AC bei 50/60 Hz
[Ue] Betriebsbemessungsspannung	690 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3
Kontaktstellungsanzeige	Ja
Sichtbare Trennstrecke	Nein
Mechanische Lebensdauer	6000 Zyklen entspricht IEC 60947-3
Elektrische Lebensdauer	AC-23A: 1000 Zyklen 440 V AC 50/60 Hz entspricht IEC 60947-3

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anschlussraster	115 mm
Höhe	350 mm
Breite	420 mm
Tiefe	160 mm
Produktgewicht	23 kg

Montage

Normen	IEC 60947-3
Produktzertifizierungen	ASEFA ASTA
Verschmutzungsgrad	3 entspricht IEC 60947-3
Umgebungstemperatur Bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur Bei Lagerung	-50...85 °C

Verpackungseinheiten

Vpe 1 Art	PCE
Vpe 1 Menge	1
Vpe 1 Höhe	43,0 cm
Vpe 1 Breite	60,0 cm
Vpe 1 Länge	80,0 cm
Vpe 1 Gewicht	33,0 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------

Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO₂-arme Produkte.

Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Quecksilberfrei	
 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen Ja	
 Pvc-Frei	
Reach-Verordnung	REACH-Deklaration
Eu-Rohs-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Rohs-Richtlinie Für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
Weee	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.